

## Behälterwaschmaschine RIO-VsmarT



Geeignet für Behälter mit Auslauf

Reinigung mit Lösemittel oder wässrigen Medien

### FÜR SAUBERKEIT



► Saubere Behälter = weniger Ausfallzeiten

### FÜR EINFACHHEIT



► Kurze und zuverlässige Waschzyklen

### FÜR QUALITÄT



► Hochwertige Komponenten und robuste Bauweise

#### TECHNISCHE DATEN

Container Ø innen /außen max. [mm]

#### Größe 1

#### Größe 2

1200 / 1300

Container Ø innen min. [mm]

600

1500 / 1550

Container Höhe innen [mm]

700 - 1350

700 - 1350

Randhöhe über Boden [mm]

max. 1500

max. 1500

Dimensionen L x B x H [mm]

1800 x 2750 x 3935

1800 x 2750 x 3935



Setzen Sie auf  
Nachhaltigkeit!  
Kombinieren Sie  
Waschen und  
Destillieren.



## Warum eine RIO-VsmarT?



### REINIGUNGSERGEBNIS:

Effiziente Innenreinigung von runden Behältern mit Fliehkraftbürste.  
Waschen mit Kreislauf-Waschlösemittel und Nachspülen mit sauberem  
Lösungsmittel.



### KOMFORTABLE HANDHABUNG:

Automatisches Waschprogramm und pneumatisches Anheben und  
Absenken von Bürste und Deckel.



### SICHERHEIT:

Leitfähige Bürsten mit Baumusterprüfung.  
Explosionsschutz gemäß ATEX, Kategorie 1 (mit Baumusterprüfung) für  
Zone 0 im Innern, Kategorie 2 für Zone 1 außerhalb der Maschine.



### LÄNGEBIGKEIT:

Hochwertige Komponenten wie Pumpen und Ventilatoren.  
Lange Lebensdauer bei regelmäßiger Wartung.

## Vorher/ Nachher



Profitieren Sie von bestmöglicher **Beratung und weltweitem  
Kundenservice** durch unser **interdisziplinäres Team!**

Wasch- oder Destillierversuche  
[technikum@dw-renzmann.de](mailto:technikum@dw-renzmann.de)

Beratungstermin  
[vertrieb@dw-renzmann.de](mailto:vertrieb@dw-renzmann.de)

Service und Wartung  
[service@dw-renzmann.de](mailto:service@dw-renzmann.de)