

RENZMANN

Zapf- und Entleerstation ZEL

Für Lösemittel



SAUBERKEIT



- Schmutzlösemittel oder Restfarben sauber entleeren

SICHERHEIT



- Anschluss an Absaugung schützt vor Lösemitteldämpfen

LANGLEBIGKEIT



- Hochwertige Komponenten und robuste Konstruktion

TECHNISCHE DATEN*

Abmessung Ausgussbecken:

Beckenvolumen:

ZEL

1200 mm x 500 mm

200 l

*Technische Änderungen vorbehalten



Setzen Sie auf Nachhaltigkeit!
Kombinieren Sie Waschen und Destillieren.



Warum eine ZEL?



REINIGUNGSERGEBNIS:

Optional: Mit lösemitteldurchströmter Bürste Eimer, Kannen oder Dosen nach der Entleerung reinigen.



KOMFORTABLE HANDHABUNG:

Ergonomisches Arbeiten. Pneumatischer Fußschalter zum Starten des Lösemittelflusses.



SICHERHEIT:

Absaugung (Anschluss an vorhandene Raumabsaugung oder als Zubehör) schützt den Bediener und minimiert Lösemittlemissionen. Für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet.



LANGLEBIGKEIT:

Hochwertige Komponenten für eine lange Lebensdauer.

Zubehöroptionen

- Absaugventilator
- lösemitteldurchströmte Reinigungsbürste
- Entleerung in Fass/ Sauberlösemittel aus Fass
- Sauberlösemittel von externer Pumpe
- Bodenwanne zur Verhinderung von Verunreinigungen
- Einhausung zur Aufstellung in nicht ex-geschütztem Bereich



Effizientes, emissionsarmes und ergonomisches Arbeiten für Ihre Mitarbeiter mit einer Zapf- und Entleerstation ZEL



Profitieren Sie von bestmöglicher **Beratung und weltweitem Kundenservice** durch unser **interdisziplinäres Team!**

Reinigungs- und Destilliersversuche
technikum@dw-renzmann.de

Beratung und Verkauf
vertrieb@dw-renzmann.de

Service und Wartung
service@dw-renzmann.de